

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 900/525mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Tür Nutzhöhe	525 mm

Gewicht	29 kg
Anzahl Tür	1
Türhöhe	525 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Nutzbreite	350 mm
Breite	400 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	900 mm
Türanschlag	rechts
Breite in G	12
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21