

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G fahrbar zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe Gehäuse: 400mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927430 400
GTIN	4062406109714
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Mit ABS-Kunststoffablage und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Das Gehäuse darf nur mit Schubladen Nr. 927505 bestückt werden!

Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

Technische Beschreibung

mit Abrollrand	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Laufbelag spurlos	ja
Breite	400 mm
Höhe	600 mm
ComfortClose	nein
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Gewicht	20,9 kg
Anzahl Schubladen	0
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	325 mm
Tiefe	650 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Nutzhöhe für Schubladen	325 mm
Gehäuse oben offen	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkstatt Rollcontainer

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21

914227 KO21