

Garant GRIDLINE

Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927500 250
GTIN	4062406109837
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzert zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Alle Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**
Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Gewicht	9,9 kg
Fronthöhe	250 mm
Nutzhöhe	225 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutztiefe in G	20

Nutzbreite in G	12
Einsatzbereich	Werkbankgehäuse
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade