

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G fahrbar zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe Gehäuse: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927430 500
GTIN	4062406109738
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Mit ABS-Kunststoffablage und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Das Gehäuse darf nur mit Schubladen Nr. 927505 bestückt werden!

Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufbelag spurlos	ja
Breite	400 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Tür	0
Gewicht	22,8 kg
Höhe	700 mm
Anzahl Schubladen	0
mit Abrollrand	ja
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe	425 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	zur Selbstbestückung
Gehäuse oben offen	nein
Anzahl Auszugboden	0
Nutzhöhe für Schubladen	425 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12x20G
Produktart	Werkstatt Rollcontainer

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21

914227 KO21