

Garant GRIDLINE

**Schublade, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927500 150
GTIN	4062406109813
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

**Passend für:**

Alle Gehäuse 16G.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**  
**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Gewicht	8,3 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	125 mm
Fronthöhe	150 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutztiefe in G	20
Nutzbreite in G	12

Einsatzbereich	Werkbankgehäuse
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade