

Garant GRIDLINE

## Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	927505 50
GTIN	4062406109851
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzert zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

#### Passend für:

Alle Gehäuse 16G.

#### Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

### Technische Beschreibung

Fronthöhe	50 mm
Nutzhöhe	25 mm
Gewicht	6,8 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Nutzbreite in G	12
Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutzbreite	300 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-  
Nutzbreite in G 12

951020 12