

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927505 150
GTIN	4062406109899
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

Passend für:

Alle Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Gewicht	8,4 kg
Nutzhöhe	125 mm
Fronthöhe	150 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	12
Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	300 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-
Nutzbreite in G 12

951020 12