

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 300/3



Bestelldaten

Bestellnummer	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	225 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20

Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	225 mm
Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	37 kg
Höhe	300 mm
Nutzbreite	550 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schraubenset für GridLine Werkbänke Typ 1	927093 1
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 300 mm	927720 300
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21

Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10

951025 10