

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 400/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 75, 125

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzbreite	550 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Nutzhöhe für Schubladen	325 mm
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe	325 mm
Gewicht	48 kg

Höhe	400 mm
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Anzahl Schubladen	4
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schraubenset für GridLine Werkbänke Typ 1	927093 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
	927720 400

Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe  
400 mm

Schlossblende für GridLine Typ KO21

914227 KO21

Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10

951025 10