

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G,
Schubladen-Fronthöhe: 200mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927505 200 |
| GTIN | 4062406109905 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

Passend für:

Alle Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gewicht | 9,2 kg |
| Nutzhöhe | 175 mm |
| Fronthöhe | 200 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |

| | |
|--|---|
| Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 |
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand |
| Nutzbreite in G | 12 |
| Nutztiefe in G | 20 |
| Einsatzbereich | Montagewagen |
| Nutzbreite | 300 mm |
| Nutztiefe | 500 mm |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | ja |
| Materialstärke | 1 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 12×20G |
| Produktart | Schublade |

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-
Nutzbreite in G 12

951020 12