

**SK-Einsteckschaft, SK / Bohrfutterkegel: 50/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.

**Steilkegel nach DIN 69871 A, Teil 1** mit Greiferrille und Gewinde für Anzugsbolzen.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel.

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische Beschreibung**

Steilkegelgröße	50
Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Farbcode für passenden Schaft	SK 50
Innenanzugsgewinde	M24
Kegel-Ø D	15,733 mm
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme

