

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 900/7
GTIN	4062406110147
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzbreite	550 mm
Anzahl Schubladen	7
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe	800 mm
Breite	600 mm

Schubladen Nutztiefe in G	20
Gewicht	88 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Höhe	900 mm
Tiefe	650 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 900 mm	927720 900
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10