

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 800/7
GTIN	4062406110123
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe	700 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	109 kg
Anzahl Schubladen	7
Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Nutzbreite	550 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927720 800
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10