

**SK-Einsteckschaft, SK / Bohrfutterkegel: 40/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel. Mit Innenanzugsgewinde M 16 **und Ringnut** für **automatische Spannung** (z. B. Maho, Deckel, Mikron usw. auch für alle Standardmaschinen **mit Handspannung** geeignet).

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	15,733 mm
Bohrfutterkegel DIN 238	B 16
Steilkegelgröße	40
Innenanzugsgewinde	M16
Farbcode für passenden Schaft	SK 40
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme

