

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/4**Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 125, 200, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	4
Höhe	800 mm
Nutzbreite	550 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm

Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Nutzhöhe	700 mm
Gewicht	52 kg
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927800 300
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927720 800
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10