

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Breite	600 mm
Anzahl Schubladen	6
Gewicht	77 kg
Nutzhöhe	700 mm

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Nutzbreite	550 mm
Anzahl Tür	0
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	650 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
---------------------------------------	------------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927720 800
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10