

Garant GRIDLINE

## Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/2



### Bestelldaten

Bestellnummer	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

### Technische Beschreibung

Türanschlag	rechts
-------------	--------

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Nutzhöhe für Schubladen	150 mm
Nutzbreite	550 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Tür	1
Gewicht	50 kg
Türhöhe	525 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	2
Breite	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm

927800 75

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 800/525 mm	927725 800/525
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10