

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/2**Bestelldaten**

Bestellnummer	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	20
----------------------------	----

Türhöhe	625 mm
Nutzhöhe für Schubladen	150 mm
Tür Nutzhöhe	625 mm
Anzahl Schubladen	2
Breite	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Höhe	900 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Anzahl Tür	1
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	52 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Türanschlag	rechts
Nutzbreite	550 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm

927800 75

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 900/625 mm	927725 900/625
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10