

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	81 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm

Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Nutzhöhe	800 mm
Breite	600 mm
Nutzbreite	550 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	6
Tiefe	650 mm
Höhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
---------------------------------------	------------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 900 mm	927720 900
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10