

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 600**Bestelldaten**

Bestellnummer	927615 600
GTIN	4062406110291
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	550 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm

Tiefe	650 mm
Türanschlag	rechts
Anzahl Tür	1
Anzahl Schubladen	0
Höhe	600 mm
Gewicht	26 kg
Breite	600 mm
Nutzhöhe	525 mm
Türhöhe	525 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12