

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 900**Bestelldaten**

Bestellnummer	927615 900
GTIN	4062406110321
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Türhöhe mm: 800

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Türanschlag	rechts
Tiefe	650 mm

Nutzhöhe	800 mm
Breite	600 mm
Gewicht	34 kg
Höhe	900 mm
Anzahl Tür	1
Türhöhe	800 mm
Tür Nutzhöhe	800 mm
Anzahl Schubladen	0
Nutzbreite	550 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1