

**Flächenspannfutter, SK 40, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302425 6
GTIN	4062406110048
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	25 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Gesamtlänge L	143 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Gewinde M	M16
Aufnahme	SK 40
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm

309900 6