

Garant GRIDLINE

**Rollladen, Schubladenbreite 36G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	935685 2200
GTIN	4062406110437
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

**Lackierung:**

Rollladen Lamellen immer hellgrau, Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

passend für Säulenrahmen-Höhe	2200 mm
Material Rollladen	Kunststoff
Höhe inklusive Rollladenkasten	2500 mm
Führungsschienen-Tiefe	50 mm
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 36G
Produktart	Rollladen