

Garant GRIDLINE

Rollladen, Schubladenbreite 26G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	935680 2500
GTIN	4062406110413
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

Lackierung:

Rollladen Lamellen immer hellgrau, Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Höhe inklusive Rollladenkasten	2800 mm
Führungsschienen-Tiefe	50 mm
Material Rollladen	Kunststoff
passend für Säulenrahmen-Höhe	2500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 26G
Produktart	Rollladen