

Garant GRIDLINE

Rollladen, Schubladenbreite 26G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	935680 2200
GTIN	4062406110406
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

Lackierung:

Rollladen Lamellen immer hellgrau, Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passend für Säulenrahmen-Höhe	2200 mm
Material Rollladen	Kunststoff
Führungsschienen-Tiefe	50 mm
Höhe inklusive Rollladenkasten	2500 mm
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 26G
Produktart	Rollladen