

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302435 10
GTIN	4062406110529
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	190 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Außen-Ø D	35 mm
Gewinde M	M24
Auskraglänge A-Maß	63 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Aufnahme	SK 50
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm

309900 10