

**ER-Spannzangenfutter, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	302485 40
GTIN	4062406110628
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-/ESX-Spannzangen nach ISO 15488-B.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308981 – 309040, ER-Sätze Nr. 309024 – 309320, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 – 309740.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 3 \mu\text{m}$

Spannbereich: 4 - 26 mm

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 63 mm

Gewinde M: M16

Ersatz-ER-Spannmutter: 40

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	63 mm
Gewinde M	M16
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ersatz-ER-Spannmutter	40
Spannbereich	4 - 26 mm
Spann-Ø D ₁	3-26 mm
Aufnahme	SK 40

Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produktart	Spannzangenfutter