

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302435 6 |
| GTIN | 4062406110109 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Außen-Ø D | 25 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 63 mm |
| Gewinde M | M24 |
| Gesamtlänge L | 190 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 |
| Spann-Ø D ₁ | 6 mm |
| Aufnahme | SK 50 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm

309900 6