

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302435 32
GTIN	4062406110574
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	72 mm
Gewinde M	M24
Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Gesamtlänge L	207 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Aufnahme	SK 50
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm

309900 32