

**ER-Spannzangenfutter, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	302485 25
GTIN	4062406110604
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-/ESX-Spannzangen nach ISO 15488-B.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308981 – 309040, ER-Sätze Nr. 309024 – 309320, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 – 309740.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Spannbereich: 1 - 16 mm

Auskraglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Gewinde M: M16

Ersatz-ER-Spannmutter: 25

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	1 - 16 mm
Außen-Ø D	42 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Ersatz-ER-Spannmutter	25
Gewinde M	M16
Spann-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Aufnahme	SK 40

Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produktart	Spannzangenfutter