

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302435 12
GTIN	4062406110536
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	190 mm
Auskräglänge A-Maß	63 mm
Gewinde M	M24
Außen-Ø D	42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Spann-Ø D ₁	12 mm
Aufnahme	SK 50
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm

309900 12