

**OZ-Spannzangenfutter, SK 50, Spannbereich: 4-32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

**Sonderzubehör:**

OZ-Spannzangen Nr. 309540 – 309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 – 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	72 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68/75
Gesamtlänge L	207 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670	4 - 32
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Gewinde M	M24
Spann-Ø D <sub>1</sub>	4-32 mm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	DIN 2080

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Produktart	Spannzangenfutter