

**Flächenspannfutter, SK 40, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302425 20
GTIN	4062406110093
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	156 mm
Gewinde M	M16
Auskräglänge A-Maß	63 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Spann-Ø D ₁	20 mm
Außen-Ø D	52 mm
Aufnahme	SK 40
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm

309900 20