

Garant**Schrumpffutter 3°, BT 40 A = 90, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303443 6
GTIN	4062406110666
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Alle Schäfte hartüberdreht.
- Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

Verwendung:

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Ø D ₂	12 mm
Außen-Ø D	19 mm
Aufnahme	BT 40 A = 90
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40