

**Garant**
**Schrumpffutter 3°, BT 40 A = 90, Spann-Ø D1: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	303443 10
GTIN	4062406110680
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Alle Schäfte hartüberdreht.
- Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).

**Verwendung:**

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4, Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Hinweis:**

Keine Längenverstellung möglich!

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Außen-Ø D	23 mm
Aufnahme	BT 40 A = 90
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40