


**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302505 32
GTIN	4062406111052
Artikelklasse	32A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

**Verwendung:**

**Mit Passfeder** – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	24 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	38 mm
Auskraglänge A-Maß	52 mm
Gewinde M	M16
Gesamtlänge L	169 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Aufnahme	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn