



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302505 22
GTIN	4062406111007
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	31 mm
Gewinde M	M16
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	22
Gesamtlänge L	164 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	22
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	19 mm
Auskraglänge A-Maß	52 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22

Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn