



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302505 16
GTIN	4062406110987
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

#### Verwendung:

**Mit Passfeder** – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	17 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	16
Gesamtlänge L	162 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	16
Gewinde M	M16
Auskraglänge A-Maß	52 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16

Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Aufnahme	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn