



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302515 22
GTIN	4062406111090
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

#### Verwendung:

**Mit Passfeder** – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	31 mm
Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	19 mm
Gewinde M	M24
Gesamtlänge L	201 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	22
Auskraglänge A-Maß	55 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22

Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn