



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302505 27 |
| GTIN | 4062406111038 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| Gewinde M | M16 |
| Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring | 21 mm |
| Gesamtlänge L | 166 mm |
| passender Spezienschlüssel Nr. 309840 | 27 |
| Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 27 |
| Auskraglänge A-Maß | 52 mm |
| Fräsdornlänge L ₄ | 33 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Spann-Ø D ₁ | 27 mm |
| Aufnahme | SK 40 A = 52 |
| Norm | DIN 6358 |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |