



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302515 27
GTIN	4062406111106
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

passender Spezienschlüssel Nr. 309840	27
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	27
Fräsdornlänge L ₄	33 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Gesamtlänge L	203 mm
Gewinde M	M24
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	21 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27

Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn