

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe: 300mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927412 300
GTIN	4062406111212
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
Gewicht	9,5 kg
Nutzhöhe für Schubladen	225 mm
Anzahl Schubladen	0
Nutzhöhe	225 mm
Tiefe	650 mm

Höhe	300 mm
Breite	400 mm
Nutzbreite	350 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------