

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927412 800
GTIN	4062406111250
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Breite	400 mm
Höhe	800 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Gewicht	20 kg
Anzahl Tür	0

Anzahl Schubladen	0
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe	700 mm
Nutzbreite	350 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
-------------------------------------	-------------