

Garant GRIDLINE

## Fachboden geschlitzt, Fronthöhe: 25mm

### Bestelldaten

Bestellnummer	935121 25
GTIN	4067263126034
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Preisgünstiger Standardfachboden zum Einhängen. **Tragfähigkeit 150 kg.**

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

- **Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.**
- **25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.**

### Technische Beschreibung

Fronthöhe	25 mm
Fachboden Ausführung	geschlitzter Fachboden
Fachboden Ausführung	gerader Fachboden
Fachboden Ausführung	fest montierter Fachboden
Breite in E	54E
Tiefe in E	27E
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Breite	953 mm
Tiefe	575 mm
Breite in G	36
Tiefe in G	20
Produktart	Fachboden