

Garant GRIDLINE

**Fachboden, Fronthöhe: 50mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 935130 50     |
| GTIN          | 4062406111359 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite. Standardfachboden bzw. Deckelfachboden zum Einschrauben. **Tragfähigkeit 200 kg.**

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

- **Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.**
- **25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.**

**Technische Beschreibung**

|   |  |
|---|--|
| Fachboden Ausführung  | gerader Fachboden  |
| Fachboden Ausführung  | fest montierter Fachboden                                      |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 200 kg   |
| Fronthöhe   | 50 mm  |
| Einsatzbereich  | Schubladenregal  |
| Materialstärke  | 1,2 mm   |
| Farbauswahl   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Breite      | 703 mm    |
| Tiefe       | 675 mm    |
| Breite in G | 26        |
| Tiefe in G  | 24        |
| Produktart  | Fachboden |