

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G offen mit durchgehendem Bodenblech, Höhe: 700mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927705 700
GTIN	4062406111557
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Offenes Gehäuse 24G in stabiler Stahlblechkonstruktion.
Mit durchgehendem Bodenblech und Fachboden, (verzinkt).

Passend für:

Kann in allen Werkbänken verbaut werden.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Höhe	700 mm
Tiefe	650 mm
Breite	600 mm
Gewicht	22,8 kg
Materialstärke	1 mm

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1