

Garant GRIDLINE

**Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 2×26G, Höhe inklusive Rahmen:
1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	935630 1000
GTIN	4062406111502
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschießbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlügen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	900 mm
Höhe inklusive Rahmen	1000 mm
Rahmen-Tiefe	80 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 2x26G
Produktart	Schiebetür