

Garant GRIDLINE

**Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 2×26G, Höhe inklusive Rahmen:
1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	935630 1500
GTIN	4062406111540
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschießbar durch Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss**. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlügen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1400 mm
Rahmen-Tiefe	80 mm
Höhe inklusive Rahmen	1500 mm
Einsatzbereich	Schubladenregal
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Schubladenbreite 2x26G
Produktart	Schiebetür