

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927720 300
GTIN	4062406111656
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe für Schubladen	225 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	11,6 kg
Nutzhöhe	225 mm
Breite	600 mm
Anzahl Schubladen	0
Nutzbreite	550 mm
Anzahl Tür	0

Höhe	300 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse