

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 900/525mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

**Bestückung:**

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	35,3 kg
Höhe	900 mm

Nutzbreite	550 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm
Breite	600 mm
Türanschlag	rechts
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Tiefe	650 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50